



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- コンクリートポール（テーパーポール）専用です。
- この部品の取付可能ポールはφ190～φ290です。適合以外のポールは使用しないでください。落下の原因となります。使用するポール及び基礎は十分に強度を有するものを使用してください。ポール折れによる落下の原因となります。
- 設置する投光器数に合わせ、投光器取付部品を別途ご用意いただき、確実に固定してください。落下の原因となります。
- 総重量に耐えるワイヤー、クレーンを用意してください。この部品は地上で組み立てた後、吊り上げて施工するタイプです。ワイヤー強度およびクレーンの能力が不十分な場合は落下・事故の原因となります。
- 総重量に耐える支持台を用意してください。地上での組み立て作業時には仮置き用の支持台が必要です。支持台の強度が不十分な場合は投光器台転倒の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 設置して20年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する投光器、投光器取付高さで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・熔融亜鉛メッキは製法上、液だれや液溜りが生じます。際立った液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。均一な仕上がりになりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・取付可能ポールは、φ190～φ290です。
- ・取付台の中心刻印は投光器の目盛板（アーム回転用）の目盛と合わせて使用してください。
- ・投光器台を特殊環境で使用される場合は別途ご相談ください。



適合投光器取付部品	
DYKX22815	取付バンド
DYKX05151	投光器台バンド
DYKX05161	上下サポート
DYKX05171	斜めサポート
DYKX05173	補助上下サポート
DYKX05196	支持金具

受圧面積		正面：0.065㎡、側面：0.012㎡	
器具質量		10.6kg	
特記事項			
5			
4			
3	締付板	鋼板（t3.2）	溶融亜鉛メッキ仕上（HDZT63） （2-M16六角ナット溶接）
2	取付台	鋼板（t3.2）	溶融亜鉛メッキ仕上 （HDZT63）
1	パイプ	角形鋼管（t2.3）	溶融亜鉛メッキ仕上 （HDZT63）
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	（オプション） DYKX05112		
図番	DYKX05112-K2		鈴木 岡
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社