



- ります。
- 被照射面
- 10 cm 以上

- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ご使用中に前面ガラスが若干曇る場合があります。異常ではありませんので、柔らかい布等で拭いてからご使用ください。
- 照射方向調整後、首振り回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締め付けてください。
- 取付ボルト高さが指定以外ですと施工できません。
- 振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
- AC100V用器具です。
- LED電球専用器具です。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
- 破損、発煙、短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
- 温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 温度が通常状態に戻れば復帰します。

B 1 6

第三角法

(J I S A-4)

○