



## NNFJ42575LT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **123,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4750 lm)(44W)(107.9 lm/W) **L**

(器具・NNFJ42575 LT9 98,300円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/19/25-K 12,500円(税抜)×2)

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅264・長1345・高81・重6.8kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:帯電防止アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K

2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23

3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K

3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K

3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K

3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K

昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9

白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9

電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P

半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。

注)3400 lmタイプのランプは使用できません。

注)直管LEDランプにはシリコンが使用されています。シロキサン化合物の影響を受けるような場所(例えば、半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム)で使用する場合には、事前に確認してください。

調光

ライコン別売

