

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番			
	投光器台×数量	1台の質量	取付バンド×数量	1台の質量
投光器台XE12BZ	YK05183K×2	4.6kg	YK22821×2	0.7kg

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適用条件以外では使用しないでください。
落下の原因となります。
- コンクリートポール（テーパーポール）専用です。
適合以外のポールでは使用しないでください。
落下の原因となります。
- 使用するポールは、十分に強度を有するものを使用してください。ポール折れによる器具落下の原因となります。

[使用上のご注意]



- YK05183Kはφ190以上のポールに取付可能です。
- 器具高さ下表以外の場合は、ご検討いただいています
コンクリートポールの資料をご確認ください。
- 投光器台を投光器取付以外の特殊用途や特殊環境で
使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。
際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため
部分的に補修塗装を行なっています。
均一な仕上りにはなりませんので予めご了承ください。

適合器具

- ・LED投光器 中型
 - ・マルチハロゲン灯タイプ1000形相当
 - ・水銀灯1000形相当
 - ・水銀灯700形相当
- ・LED投光器 モジュールタイプ中型
 - ・水銀灯1000形相当
 - ・マルチハロゲン灯タイプ400形相当
- ・LED投光器 中・小型（電源内蔵型）
 - ・水銀灯400形相当
 - ・水銀灯250形/CDM-TD150形相当
 - ・水銀灯200形/CDM-TD150・70形相当
 - ・水銀灯100形/CDM-TD70形相当

⚠ ご使用いただけない器具

- ・光害対策LED投光器
 - ・LED投光器 モジュールタイプ大型
 - ・LED投光器 中・小型（電源別置型）
- 上記器具は取付けできません。落下の原因となります。



取付例

（1灯用の例ですので参考としてご覧ください。）

コンクリートポールは下表のものを参考にしてご選定ください。

器具高さ 取付例	13.5m	12.5m	11.5m	10m
	16-19-500	15-19-500	14-19-500	12-19-350

各々の数字は下記の意味を持っています。

例) 16-19-500

ポールの長さ (m) - ポールの末口径 (cm) - 設計荷重 (kg)

		5				品 名
		4				
器具質量	10.6kg	3				投光器台XE12BZ
特記事項		2	取付バンド	鋼材 (t1.6)	溶融亜鉛メッキ (HDZ135)	鈴木 岡
		1	投光器台	鋼板 (t3.2)	溶融亜鉛メッキ (HDZ163)	
		部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考

