


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。



適合ポール先端部形状

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

受圧面積

正面 0.020m²
側面 0.014m²

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。
器具側の承認図を参照ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。

[使用上のご注意]

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で、ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 蓋とポール受は分離していますので、アーム方向は任意に変えることができます。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの外観は、製造上均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

		5				品 番 (アーム)
		4	六角ボルト	ステンレス鋼	M6×90	NNY28467
器具質量	2.4 kg	3	アーム蓋	鋼板 (t4.5)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	アーム	鋼管 (t2.3)	別表参照	
		1	ポール受	鋼管 (t2.8)	別表参照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

