


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具との組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。
際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。
均一な仕上がりになりませんので
予めご了承ください。
- 主要部材の亜鉛の膜厚は、JIS H8641
HDZT77以上です。

- (安定器取付方法)
1. 安定器の上脚を
スライド金具に
引っ掛ける。
 2. 上方にスライド
させる。
 3. 安定器受部に
安定器の下脚を
のせる。

適合灯具

NNY27401, NNY27403K, NNY27405, NNY27407, NNY27409, NNY27421K
NNY27423K, NNY27425K, NNY27427K, NNY27429K, NNY27441, NNY27443
NNY27445, NNY27801 (Z), NNY27805 (Z), NNY27809 (Z), NNY27811 (Z)
NNY27815 (Z), NNY27819 (Z), NNY27821 (Z), NNY27825 (Z), NNY27827 (Z)
NNY27829 (Z), NNY27831 (Z), NNY27835 (Z), NNY27837 (Z), NNY27839 (Z)
NNY27841K (Z), NNY27845K (Z), NNY27847K (Z), NNY27849K (Z)
NNY27853K (Z), NNY27857K (Z), NNY27859K (Z), NNY27863K (Z)
NNY27867K (Z), NNY27869K (Z), NNY27887K (Z), NNY27947K
NNY27949K, NNY27957K, NNY27959K, NNY27967K, NNY27969K, NNY27987K

内蔵可能安定器

108×111×420以下
(幅) (高サ) (全長) 1個

HBブレーカ、S-HBブレーカが取付可能です。

器具質量 9.8kg

特記事項

5

4

3

2

1

部番

開口用蓋

蓋

筒

アーム

部品名

鋼板 (t3.2)

鋼板 (t1.2)

鋼管 (t3.5)

鋼管 (t3.2)

材質・素材厚

溶融亜鉛メッキ仕上げ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

備考

品番 (アーム)

YDX617

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社