



品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY4968A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	108×111×470 以下 (幅) (高さ) (全長) 1台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD4634A	YD4635A			

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充滿しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²)
- ポールへの架空引込配線には施工方法、配線距離に制限があります。カタログの「架空引込線距離一覧表」でご確認ください。



1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。		6	通線用カバー	鋼板 (t1.6)	別表参照	品名
2. 上方にスライドさせる。		5	ベースリブ	鋼板 (t9)	別表参照	
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。		4	ベースプレート	鋼板 (t22)	別表参照	
コーヒープラウン マンセル 10YR2/1		4	ベースプレート	鋼板 (t22)	別表参照	トクポール
器具質量	43.5Kg	3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	XY4968A
特記事項		2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別表参照	河野
		1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

